



3966

Interruttore a tirante off/deviatore inserti modulari 10 AX - 250V

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

finitura superficiale	Opaco
-----------------------	-------

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a uncino
---------------------------------	--------------------

Serie

Serie	71 x 71 mm
-------	------------

Profondità di installazione	31 mm
-----------------------------	-------

Profondità delle scatole da incasso	35 mm
-------------------------------------	-------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Tirante
-------------------------------	---------

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Testo

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione Per montaggio a muro e soffitto
-------------------	--

Tipo di connessione	Con morsetto a molla
---------------------	----------------------

Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
---------------	---

Tipo di commutazione	Interruttore/deviatore
----------------------	------------------------

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
----------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----