




3966

one.platform Łącznik cięglowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal
Tworzywo sztuczne

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów

Wymiary

Wymiary 71 x 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Architektura

Element sterujący/obsługowy Ciężno

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Dodatkowe informacje

Montaż Z pazurkami rozporowymi
Do montażu na ścianach i sufitach.

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

Oświetlenie Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Rodzaj łącznika 1-biegunowy/zmienny

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak