




3966

one.platform Łącznik ścięgly samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 AX (100W LED (SBL))
-----------------	------------------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
------------------------	--------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów
----------------	-----------------------------

Wymiary

Wymiary	71 x 71 mm
Zakres głębokości wbudowania	31 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Cięgno
-----------------------------	--------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Dodatkowe informacje

Montaż	Z pazurkami rozporowymi Do montażu na ścianach i sufitach.
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	1-biegunowy/zmienny

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak