




3966

Trekschak. uit/wissel

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage
---------------	-------------

Afmetingen

Afmetingen	71 x 71 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Trekkkoord
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Montagewijze	Met spreidklemmen Voor wand- en plafondmontage.
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Uit/omschakelen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja