



3966

**Comutador de escada de cordão, 10AX 250V**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

10 AX (100W LED (SBL))

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Materiais**

Acabamento Mate

Material Metal  
Plástico

**Identificação**

Sistema de montagem Elemento básico

**Conectividade**

Tipo de montagem Montagem com garras

**Dimensões**

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando Corda de puxar

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 10 A

**Textos**

Modo de instalação Com garras de expansão  
Para fixação na parede ou teto

Tipo de ligação Com terminais de encaixe

Illuminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação Interruptor/comutador

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio Sim

Conformidade RoHs Sim