




3966

Tahový spínač//přepínač, řazení 6

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Materiál

Povrchová úprava	Matná
Materiál	Kov Umělá hmota

Identifikace

Montážní uspořádání	Základní prvek
---------------------	----------------

Konektivita

Druh montáže	Upevnění příchytkou
--------------	---------------------

Rozměry

Rozměry	71 x 71 mm
Vestavěná hloubka	31 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Přívodní kabel
-----------------------	----------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Texty

Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami Pro montáž na stěnu a na strop
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Osvětlení	Pro osvětlení a kontrolní obvod
Způsob zapojení	Spínač/přepínač

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano