



3966



## Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 AX (100W LED (SBL))

#### Installation, montering

Montering Infälld montering

#### Spänning

Märkspänning 250 V

#### Material

Ytbehandling Matt

Material Metall  
Plast

#### Identifiering

Sammansättning Grundelement

#### Anslutning

Typ av montering Klor

#### Dimensioner

Dimensioner 71 x 71 mm

Inbyggnadsdjup 31 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

#### Arkitektur

Styr/manöverelement Dragsnöre

#### Elektrisk ström

Märkström 10 A

#### Text

Utförande Med klor  
För vägg och tak-montage

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Belysning Till belysnings- och övervakningskrets

Brytare läge Från/Trapp

#### Hållbarhet

Halogenfri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja