



1001208900

Pl rec enj rot int/pous rot, R.cl, b p

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Manette
---------------------------	---------

Matières

Couleur	Blanc polaire
---------	---------------

Code RAL	9010
----------	------

Finition de la surface	Brillant
------------------------	----------

Matière	PVC Thermoplastique
---------	------------------------

Traitement	Non traité
------------	------------

Dimensions

Hauteur	81,40 mm
---------	----------

Largeur	81,40 mm
---------	----------

Profondeur	29 mm
------------	-------

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage borne à vis
-----------------	-------------------------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Adapté à

SerR.Classic

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----