



1001208900

**PI rec enj rot int/pous rot, R.cl, b p**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Manette
---------------------------	---------

**Matières**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	PVC Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	81,40 mm
Largeur	81,40 mm
Profondeur	29 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par serrage borne à vis
-----------------	-------------------------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Textes**

Impression	Sans inscription
------------	------------------

**Adapté à**

SerR.Classic
--------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui