



3315401606



**Prise VGA, B.3/B.7, anthracite mat**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Type de connection / prise	VGA
Nombre de points de connexions	1

**Fréquence**

Plage de fréquence vidéo	160 MHz
--------------------------	---------

**Matières**

Couleur	Anthracite
Code RAL	7021
Finition de la surface	Mat
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	23,50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	13 mm
Profondeur de montage	12 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Blindé	Oui
Avec couvercle anti-poussière	No

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

**Textes**

Sortie	Avec sortie droite
Marquage	Sans porte-étiquette
Platine de support / bague de support	Avec support

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui