



75665773



Tryckknapp 5-vägs med rumstermostat OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Funktioner

Med temperaturgivare Ja

Dimensioner

Höjd 15,70 mm

Bredd 70,90 mm

Djup 14,35 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter 12

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

Material

Färg Rostfritt stål

RAL-kod 9022

Material Rostfritt stål
Termoplast

Ytbehandling Matt

Tillbehör

Har märksfält Ja

Skärm

Med display Ja

Text

Funktion För brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostatfunktioner
Med ventilskyddsfunktion

Driftläge Driftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge

Avsäkring Med demonteringsskydd

Temperatur Temperaturmätning via intern och/eller extern sensor med medelvärdesbildning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja