



L6976VERZ

**T-stycke, FWK90-99260 L6976 OBS! utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Säkerhet**

|            |            |
|------------|------------|
| Brandklass | E30<br>E90 |
|------------|------------|

**Arkitektur**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Antal brandavvisande sidor | 3 |
|----------------------------|---|

**Tillbehör**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Tillbehörstyp | Underdel<br>Lock |
|---------------|------------------|

**Konfiguration**

|          |     |
|----------|-----|
| Överlapp | Nej |
|----------|-----|

**Installation, montering**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Perforering botten | Ja |
|--------------------|----|

**Dimensioner**

|                |        |
|----------------|--------|
| Höjd           | 196 mm |
| Inre höjd      | 103 mm |
| Bredd          | 350 mm |
| Invändig bredd | 254 mm |
| Längd          | 500 mm |
| Mätning A      | 500 mm |
| Mätning b      | 500 mm |

**Material**

|            |              |
|------------|--------------|
| Material   | Gips<br>Stål |
| Behandling | Förzinkad    |

**Utrustning**

|              |      |
|--------------|------|
| Skärmaterial | Stål |
|--------------|------|

**Material**

|      |      |
|------|------|
| Färg | Zink |
|------|------|

**Utrustning**

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

