



11357204

K.5 Płytkę czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, stal szl. nierdz.

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Obrotowy
-----------------------------	----------

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Kod RAL	9022
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal Stal szlachetna
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	20 mm
Oś średnicy	4 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka	Nie
-------------------------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem symbolu krzywej
Montaż	Do mocowania śrubowego

Odpowiednie do

K.x	
-----	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak