



11357204

K.1/K.5 - bot. controlo vel., inox

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Materiais

Cor	Aço inoxidável
Código RAL	9022
Acabamento	Mate
Material	Metal Aço inoxidável
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	71 mm
Profundidade	20 mm
Eixo de diâmetro	4 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Texto

Impressão	Com símbolo de curva impresso
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

K.x	
-----	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim