



11357204

K.1/K.5 - bot. controlo vel., inox

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Materiais

Cor	Aço inoxidável
Código RAL	9022
Acabamento	Mate
Material	Metal Aço inoxidável
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	71 mm
Profundidade	20 mm
Eixo de diâmetro	4 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Textos

Impressão	Com símbolo de curva impresso
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

Berker K.x	
------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim