



11357204

Centralna ploča za regulator brzine motora, K.5, nehrđajući čelik

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Rotirajući
-------------------------	------------

Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Metal Nehrdajući čelik
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	55 mm
Širina	71 mm
Dubina	20 mm
Promjer osovine	4 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo	Ne
-----------------------------------	----

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

Tekst

Otisak	Sa otisnutim simbolom krivulje
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima

Pogodno za

Berker K.x	
------------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da