



11357203

## Centralna ploča za regulator brzine motora, K.5, aluminij

### Tehničke karakteristike

#### Arhitektura

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kontrolni/radni element | Rotirajući |
|-------------------------|------------|

#### Materijali

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Boja            | Aluminij    |
| RAL kod         | 9006        |
| Obrada površine | Mat         |
| Materijal       | Aluminij    |
| Obrada          | Anodizirano |

#### Dimenzije

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Visina          | 55 mm |
| Širina          | 71 mm |
| Dubina          | 20 mm |
| Promjer osovine | 4 mm  |

#### Povezivost

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |
|---------------|-----------------|

#### Oprema

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo | Ne |
|-----------------------------------|----|

#### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

#### Tekst

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Otisak            | Sa otisnutim simbolom krivulje |
| Način instalacije | Za pričvršćivanje vijcima      |

#### Pogodno za

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |