



11357209

K.1 Płytką czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów biały

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

Materiały

Kolor Biały
 Kod RAL 9010
 Wykończenie powierzchni Połysk
 Materiał Tworzywo termoplastyczne
 Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 55 mm
 Szerokość 71 mm
 Głębokość 20 mm
 Oś średnicy 4 mm

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20
 Odporność na uderzenie IK IK05

Dodatkowe informacje

Nadruk Z nadrukiem symbolu krzywej
 Montaż Do mocowania śrubowego

Odpowiednie do

K.x

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak
 Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
 Zgodność z RoHS Tak