



DAP2456509016

**colonnette hauteur double 650 mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur	130 mm
Largeur	68 mm
Hauteur d'installation	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure / utile	3600 - 3600 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	2
--------------------------------	---

**Equipement**

Réglable	Non
Portatifs	Non

**Câble**

Position d'entrée du câble	Dessous
----------------------------	---------

**Installation, montage**

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

**Matière**

Matériau	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Pure
Code RAL	9016

**Configuration**

Nombre de côtés pour l'installation	Double face
-------------------------------------	-------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Photos | dessins**

