



FN8030PDW

**Porte partielle, quadro evo 800x300**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	300 mm
Largeur	900 mm
Profondeur	43 mm

**Plastron, porte**

Porte transparente	No
Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2

**Matières**

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement	Laqué

**Architecture**

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

**Sécurité**

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP43
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm

**Equipement**

Nombre de rangées	0
-------------------	---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui