



KCN425

Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

63 A

Architecture

Nombre de pôles

2

Dimensions

Longueur

396 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs

4000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide

16 mm²

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui