



KCN225

Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 2 rangées entraxe 125 mm

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 2

Dimensions

Longueur 146 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 16 mm²

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui