



VE103PN

**Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 3 Mod Per Esterno**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	400 - 400 V
Tensione nominale in DC	1000 - 1000 V

**Installazione, montaggio**

Adatto per l'uso esterno	Si
Montaggio su	Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN	1
Numero di file	1
Numero di sezioni in larghezza	1
Con serratura	No

**Numero di moduli**

Numero di moduli	3
------------------	---

**Funzioni**

Con ingressi per tubi	Si
-----------------------	----

**Serie**

Altezza	175 mm
Larghezza	111 mm
Profondità	93 mm

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	0

**Serie**

Numero di unità in larghezza	3
------------------------------	---

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	Si
----------------------------	----

**Connessione**

Numero di ingressi per tubi	2
-----------------------------	---

**Materiali**

Materiale	Policarbonato (PC)
Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro

**Equipaggiamento**

Con piastra di montaggio	No
--------------------------	----

**Materiali**

Resistente agli ultravioletti	Si
-------------------------------	----

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C

**Sostenibilità**

Conformità ROHS

Si