



VE103PN

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 3 Mod Per Esterno

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	400 - 400 V
Tensione nominale in DC	1000 - 1000 V

Installazione, montaggio

Adatto per l'uso esterno	Sì
Montaggio su	Montaggio a parete

Corrente

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	1
Numero di file	1
Numero di sezioni in larghezza	1
Con serratura	No

Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

Funzioni

Con ingressi per tubi	Sì
-----------------------	----

Serie

Altezza	175 mm
Larghezza	111 mm
Profondità	93 mm

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	1
Numero di serrature	0

Serie

Numero di unità in larghezza	3
------------------------------	---

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	Sì
----------------------------	----

Conneessione

Numero di ingressi per tubi	2
-----------------------------	---

Materiali

Materiale	Policarbonato (PC)
Codice RAL	7035
Colore	Grigio chiaro

Equipaggiamento

Con piastra di montaggio	No
--------------------------	----

Materiali

Resistente agli ultravioletti	Sì
-------------------------------	----

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP65
Tipo di bloccaggio	Serratura a scatto Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	850 °C

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si