



VE103PN

**VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X3M ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση	400 - 400 V
Όνομαστική τάση λειτουργίας σε DC	1000 - 1000 V

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών	1
Αριθμός σειρών	1
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1 Όχι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

**Διαστάσεις**

Ύψος	175 mm
Πλάτος	111 mm
Βάθος	93 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	0

**Διαστάσεις**

Αριθμός μονάδων πλάτους	3
-------------------------	---

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα	Ναι
------------------	-----

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	2
--------------------------------------	---

**Υλικά**

Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Κωδικός RAL	7035
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι

**Εξοπλισμός**

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι
------------------------	-----

**Υλικά**

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Ναι
-------------------------------------	-----

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	850 °C

---

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS

Ναι