



SM151

Amperímetro digital 0-150/5A

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Tipo de medição

Gama da medição da corrente	0 - 150 A
-----------------------------	-----------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 70 °C
---	-------------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	6 mm ²
---	-------------------

Secção transversal de condutor rígido	10 mm ²
---------------------------------------	--------------------

Dimensões

Altura	85 mm
--------	-------

Largura	70 mm
---------	-------

Profundidade	54 mm
--------------	-------

Tipo de medição

Tipo de aparelho de medição	Digital
-----------------------------	---------

Potência

Consumo de energia VA	1 VA
-----------------------	------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Funções

Classe de precisão	0.01
--------------------	------

Frequência

Frequência	45 - 65 Hz
------------	------------

Potência

Potência total dissipada em IN	1 W
--------------------------------	-----

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----