



SM151

Ampérmetr digitální nepřímé měření 0-150A

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů 4

Měření

Rozsah měření proudu 0 - 150 A

Podmínky použití

Provozní teplota -10 - 55 °C

Skladovací/přepravní teplota -40 - 70 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 6 mm²

Průřez plného vodiče 10 mm²

Rozměry

Výška 85 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 54 mm

Měření

Druh měřicího přístroje Digitální

Výkon

Příkon VA 1 VA

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

Funkce

Třída přesnosti 0.01

Frekvence

Frekvence 45 - 65 Hz

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 1 W

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano