



SM151

Digital Amperemeter 0-150A AC

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Mått

Ström mätområde	0 - 150 A
-----------------	-----------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	6 mm ²
Area solid ledare	10 mm ²

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	70 mm
Djup	54 mm

Mått

Typ av mätinstrument	Digital
----------------------	---------

Ström

Energiförbrukning VA	1 VA
----------------------	------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Funktioner

Noggrannhetsklass	0.01
-------------------	------

Frekvens

Frekvens	45 - 65 Hz
----------	------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1 W
--	-----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja