




928762524

Draaidimmer 12 V=, berker Integro, edelstaal

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Materiaal	RVS
	Thermoplast

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Inbouwdiepte	33 mm
Hoogte	55 mm
Breedte	55,50 mm
Diepte	54,50 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Teksten

Dimprincipe	Met pulsbreedtemodulatie (PBM)
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Montagewijze	Voor 4-gats-schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen