




928762524

Otočný stmívač 12 V DC, Integro Flow, nerezová ocel mat, lak.

Technické vlastnosti

Materiál

Barva	Nerezová ocel
Kód RAL	9022
Materiál	Nerezová ocel Termoplast

Rozměry

Osa průměru	4 mm
Vestavěná hloubka	33 mm
Výška	55 mm
Šířka	55,50 mm
Hloubka	54,50 mm

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Tlačítkový a otočný spínač
-----------------------	----------------------------

Texty

Princip stmívání	S pulzně šířkovou modulací (PWM)
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Způsob montáže	Pro šroubové upevnění se 4 otvory
Typ připojení	Se šroubovými svorkami