




KXA35L

Borne de passage-phase, 35mm², 400V/125A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Dimensions

Hauteur	51.50 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	16 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	35 mm ² max.
Section de raccordement en câble rigide	50 mm ² max.

Matière

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----