



KXA35L

Borne de passage-phase, 35mm<sup>2</sup>, 400V/125A, connection à vis

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal

125 A

#### Dimensions

Hauteur

51.50 mm

Largeur

58 mm

Profondeur

16 mm

#### Installation, montage

Montage

Rail DIN

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple

35 mm<sup>2</sup> max.

Section de raccordement en câble rigide

50 mm<sup>2</sup> max.

#### Matière

Couleur

Gris

Matière

Polyamide (PA)

#### Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui