



KXA35N

35 mm² Nulová svorka průchozí, 400V / 125A, šroubová

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 125 A

Rozměry

Výška 51,50 mm

Šířka 58 mm

Hloubka 16 mm

Instalace, montáž

Montáž Lišta DIN

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 35 mm² max.

Průřez plného vodiče 50 mm² max.

Materiál

Barva Modrá

Materiál Polyamid (PA)

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano