



VB118PE

vega sup. 90A porta opaca 1 fila 18M

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
----------	----------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	90 A
------------------	------

Equipamento

Número de calhas	1
------------------	---

Número de filas	1
-----------------	---

Com fecho	Não
-----------	-----

Tem bloco de bornes neutro	Não
----------------------------	-----

Capacidade

Número de módulos	18
-------------------	----

Dimensões

Altura	325 mm
--------	--------

Largura	400 mm
---------	--------

Profundidade	146 mm
--------------	--------

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
-----------------------------	---

Número de bloqueios	1
---------------------	---

Dimensões

Número de unidades de largura	18
-------------------------------	----

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Materiais

Material	Poliestireno (PS)
----------	-------------------

Código RAL	9010
------------	------

Cor	Creme
-----	-------

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
--	-----

Possui placa de montagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
--------------------	-------------------------

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP40
-----------------------	------

Recebe fechadura	Fechadura em opção
------------------	--------------------

	Sem bloqueio
--	--------------

Ensaio de fio incandescente	650 °C
-----------------------------	--------

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----