



VB118MP

vega Rozdzielnica natynkowa teletechniczna 1R IP40, drzwi białe

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	90 A
-----------------	------

Sprzęt

Liczba szyn	1
Liczba rzędów	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

Pojemność

Liczba modułów	18
----------------	----

Wymiary

Wysokość	325 mm
Szerokość	400 mm
Głębokość	146 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	18
-----------------------------	----

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

Materiały

Materiał	Polistyren (PS)
Kod RAL	9010
Kolor	Biały

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP00
Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa Bez zamka
Badanie rozżarzoną drutem	650 °C

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----