




937522524

Int. 2 polos OFF ind. Integro acero

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

Tensión

Tensión asignada 250 V

Materiales

Colour Acero inoxidable

Código RAL 9022

Acabado de la superficie Mate

Material Acero inoxidable
Termoplástico

Tratamiento Lacado

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con placa de cubierta central

Conectividad

Tipo de montaje Instalación de empotrar
Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 55.50 x 55.50 mm

Profundidad del montaje 10 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 13 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP44

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Texto

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Con lámpara de neón integrada
Para circuito iluminación y control

Modo conmutación 2 polo

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí