




937522524

Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "0" i ind, Integro Flow/Pure, n.čelik

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Nehrđajući čelik

RAL kod 9022

Obrada površine Mat

Materijal Nehrđajući čelik
Termoplastika

Obrada Lakirano

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

Povezivost

Vrsta montaže Ugrađena instalacija
Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 55.50 x 55.50 mm

Ugrađena dubina 10 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 13 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP44

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Sa integrisanom neonskom svjetiljkom
Za nadzorni i krug rasvjete

Promjena načina rada 2-polni/2 pola

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da