



1081190900

**Pezzo c.le serr. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 S1/B3/B7 bia pol op****Caratteristiche tecniche****Architettura**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Elemento di controllo/comando | Chiave |
|-------------------------------|--------|

**Materiali**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco polare           |
| Codice RAL            | 9010                    |
| finitura superficiale | Opaco                   |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

**Serie**

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 58 mm |
| Larghezza  | 58 mm |
| Profondità | 20 mm |

**Connettività**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
|---------------------------------|------------------|

**Equipaggiamento**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

**Acessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

**Testo**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Stampa            | Con stampa           |
| Tipo di montaggio | Per fissaggio a vite |

**Adatto per**

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |