




HIB416M

Commutateur motorisé 4P 200A

Caractéristiques techniques

Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 380 - 690 V |
|------------------------------|-------------|

Courant électrique

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal                  | 200 A |
| Courant court-circuit avec fusible gl-gG | 50 kA |

Puissance

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 | 131000 W |
|-----------------------------------|----------|

Architecture

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Nombre de pôles | 4               |
| Type de boîtier | Produit complet |

Compatibilité

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Compatible avec montage Rail DIN             | Non |
| Utilisable pour les tableaux de distribution | Oui |

Installation, montage

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Montage sur | Platine de fixation |
|-------------|---------------------|