




HIB416M

Preklopna sklopka na motorni pogon, 4P 200A

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon Ue	380 - 690 V
------------------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	200 A
----------------	-------

Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osiguračima	50 kA
---	-------

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	131000 W
--------------------------------------	----------

Arhitektura

Broj polova	4
-------------	---

Vrsta konstrukcije uređaja	Fiksirano
----------------------------	-----------

Kompatibilnost

Prikladno za DIN šinu	Da
-----------------------	----

Prikladno za distributivni ormar	Da
----------------------------------	----