



LF6023039016

## Ângulo exterior LF 60230

### Características técnicas

#### Dimensões

|         |        |
|---------|--------|
| Altura  | 61 mm  |
| Largura | 230 mm |

#### Acessórios

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tipo de acessório | Moldado |
|-------------------|---------|

#### Modo de configuração

|                |         |
|----------------|---------|
| Área de ângulo | 90 - 90 |
|----------------|---------|

#### Materiais

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Material   | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) |
| Tratamento | Sem tratamento                         |
| Cor        | Branco trânsito                        |
| Código RAL | 9016                                   |

#### Segurança

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
|----------------------------|------|

#### Normas

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 | Não |
|------------------------------------------------------------------------|-----|

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 60 °C |
|------------------------------|------------|

#### Equipamento

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Com película protetora | Não |
|------------------------|-----|

#### Adequado para

|           |  |
|-----------|--|
| LF 60x230 |  |
|-----------|--|

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |

### Imagens e esquemas

