



VB118TE

Caja de superficie vega serie VB, 1 fila, 18M, con puerta transparente

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	90 A
----------------------------	------

Equipo

Número de perfiles DIN	1
Número de filas	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	18
-------------------	----

Dimensiones

Altura	325 mm
Anchura	400 mm
Profundidad	146 mm

Tapa, puerta

Número de puertas de armario	1
Número de bloqueos	1

Dimensiones

Número de unidades en ancho	18
-----------------------------	----

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente	Sí
------------------------------------	----

Materiales

Material	Poliestireno (PS)
Código RAL	9010
Colour	Blanco

Equipo

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP40
Tipo de cerradura	Cierre a presión Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	650 °C

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----