



20316084



Termostato, cont. NC, + pezzo c.le, 24 V AC/DC Serie Q.1/Q.3 alu vellut, vern.

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando A rotazione

**Corrente**

Corrente nominale 4 A  
Corrente di commutazione 4 A  
Max. corrente di commutazione 10 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 24 - 24 V

**Alimentazione**

Tensione di rete 24 V CA/CC

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Impostazioni**

Setpoint temperatura di confort 5 - 30 °C

**Materiali**

Colore Alluminio  
Codice RAL 9006  
finitura superficiale Vellutato  
Materiale Metallo  
Plastica

**Serie**

Altezza 71 mm  
Larghezza 71 mm  
Profondità 50,90 mm

**Schermo**

Con display No

**Equipaggiamento**

Commutazione della differenza di temperatura 0,50 K  
Tipo di termostato Termostato/regolatore di temperatura ambiente  
Tipo di sonda Bimetallo

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Connessione**

Tipo di contatto 1NC

**Condizioni d'uso**

Classe di efficienza energetica I (1%)

**Testo**

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione  
Tipo di connessione Con morsetto a molla  
Ricircolo termico Con ritorno termico  
Stampa Con stampa  
Derivazione Con collegamento separato per abbassamento notturno

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Si  
Conformità ROHS Si