




20316084



Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, stříb. sam.

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Otočný

Elektrický proud

Jmenovitý proud	4 A
Spínací proud	4 A
Max. spínací proud	10 A

Napětí

Jmenovité napětí 24 - 24 V

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 24 V AC/DC

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota 5 - 30 °C

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Kov Umělá hmota

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	50,90 mm

Obrazovka

S displejem Ne

Vybavení

Rozdíl spínací teploty	0,50 K
Typ termostatu	Pokojevý termostat
Typ senzoru	Bimetal

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Připojení

Typ kontaktu 1R

Přenos

Typ řízení HVAC Vytápění

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti I (1%)

Texty

Způsob montáže	Bez rozpěrných přichytek
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Tepelná recirkulace	S tepelnou zpětnou vazbou
Potisk	S potiskem
Spojka	Se samostatným připojením pro noční pokles teploty

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano