




20316089

Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, Q.1/Q.3, pb pliš

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Napon

Nazivni napon 24 - 24 V

Nazivni napon 24 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 5 - 30 °C

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Baršunasto/pliš

Materijal Metal
Plastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 50,90 mm

Ekran

Sa ekranom Ne

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 0,50 (unece.unit.KEL)

Vrsta termostata Sobni termostat

Vrsta sonde Bimetалno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Veza

Vrsta kontakata 1NC

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

Tekst

Način instalacije Bez krala

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom

Otisak Sa otiskom

Spajanje/čvorište Sa posebnim priključkom za noćno spuštanje

Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da