




20316089



Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, Q.x, bílá sam.

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	24 - 24 V
------------------	-----------

Jmenovité napětí	24 V
------------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota	5 - 30 °C
------------------------------	-----------

Materiál

Barva	Polární bílá
-------	--------------

Kód RAL	9010
---------	------

Povrchová úprava	Sametový
------------------	----------

Materiál	Kov Umělá hmota
----------	--------------------

Povrch	Neošetřený
--------	------------

Rozměry

Výška	71 mm
-------	-------

Šířka	71 mm
-------	-------

Hloubka	50,90 mm
---------	----------

Obrazovka

S displejem	Ne
-------------	----

Vybavení

Rozdíl spínací teploty	0,50 K
------------------------	--------

Typ termostatu	Pokojový termostat
----------------	--------------------

Typ senzoru	Bimetal
-------------	---------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Připojení

Typ kontaktu	1R
--------------	----

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti	I (1%)
-----------------------------	--------

Texty

Způsob montáže	Bez rozpěrných příchytok
----------------	--------------------------

Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
---------------	--------------------------

Tepelná recirkulace	S tepelnou zpětnou vazbou
---------------------	---------------------------

Potisk	S potiskem
--------	------------

Spojka	Se samostatným připojením pro noční pokles teploty
--------	--

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----