



20316086



**Termostato cont. NC + pezzo c.le 24 V CA/CC Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut vern.**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	24 - 24 V
-------------------	-----------

Tensione nominale	24 V
-------------------	------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Impostazioni**

Setpoint temperatura di confort	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

**Materiali**

Colore	Antracite
--------	-----------

Codice RAL	7016
------------	------

finitura superficiale	Vellutato
-----------------------	-----------

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Trattamento	Verniciato
-------------	------------

**Serie**

Altezza	71 mm
---------	-------

Larghezza	71 mm
-----------	-------

Profondità	50,90 mm
------------	----------

**Schermo**

Con display	No
-------------	----

**Equipaggiamento**

Commutazione della differenza di temperatura	0,50 K
--	--------

Tipo di termostato	Termostato/regolatore di temperatura ambiente
--------------------	---

Tipo di sonda	Bimetallio
---------------	------------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Connessione**

Tipo di contatto	INC
------------------	-----

**Condizioni d'uso**

Classe di efficienza energetica	I (1%)
---------------------------------	--------

**Testo**

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------

Tipo di connessione	Con morsetto a molla
---------------------	----------------------

Ricircolo termico	Con ritorno termico
-------------------	---------------------

Stampa	Con stampa
--------	------------

Derivazione	Con collegamento separato per abbassamento notturno
-------------	---

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----