



41452045

## R.classic Gniazdo SCHUKO czarny

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

### Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

### Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 42 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 31 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

### Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe  
Mocowanie za pomocą pazurów

### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

### Pojemność

Liczba modułów 1

### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Z oświetleniem funkcyjnym Nie

### Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

---

**Dodatkowe informacje**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Oslona         | Oslona centralna               |
| Ochrona        | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowo-windowymi  |

---

**Odpowiednie do**

R. x / Serie R.classic

---

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |