



EGN400



**Digitální spínací hodiny roční, 4 kanálové, astro, soumrak, Bluetooth, aplikace**

### Technické vlastnosti

#### Napětí

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Jmenovité napětí   | 230 - 230 V |
| Provozní napětí AC | 230 - 230 V |

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Výkon

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Žárovková a halogenová svítidla 230 V | 2300 W |
|---------------------------------------|--------|

#### Osvětlení

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. zatížení zářivky v sériovém zapojení    | 1000 W |
| Max. zatížení zářivky s paralelní kompenzací | 400 VA |

#### Funkce

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Rezerva chodu v letech           | 10 y |
| Se síťovou synchronizací         | Ano  |
| Se synchronizací pomocí krystalů | Ano  |
| Počet funkčních kanálů           | 4    |

#### Vybavení

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Přesnost na den       | 0,25 s |
| S impulzním programem | Ano    |
| Počet kanálů          | 4      |

#### Připojení

|              |             |
|--------------|-------------|
| Typ kontaktu | 1x přepínač |
|--------------|-------------|

#### Nastavení

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Denní program   | Ano |
| Týdenní program | Ano |
| Roční program   | Ano |

#### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -5 - +45 °C |
|------------------|-------------|

#### Připojení

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Průřez plného vodiče       | 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>   |

#### Texty

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Typ připojení | Se šroubovou svorkou |
|---------------|----------------------|

#### Rozměry

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 90 mm    |
| Šířka   | 72 mm    |
| Hloubka | 61,60 mm |

#### Hlavní elektrické atributy

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Minimální interval mezi 2 spínacími časy | 1 min |
|------------------------------------------|-------|

#### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 4 |
|--------------|---|

#### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|