



VE103SN

Vector IP65, 3 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
| Tension assignée d'emploi en DC | 1000 - 1000 V |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Oui |
| Montage sur | En saillie |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails | 1 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de travée de large | 1 |
| Avec fermeture | Non |

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

Fonctions

| | |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 175 mm |
| Largeur | 111 mm |
| Profondeur | 93 mm |

Couvercle, porte

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

Dimensions

| | |
|--------------------|---|
| Largeur en modules | 3 |
|--------------------|---|

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
|--------------------------------|-----|

Raccordement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 2 |
|---------------------------|---|

Matière

| | |
|----------|--------------------|
| Matériau | Polycarbonate (PC) |
| Code RAL | 7035 |
| Couleur | Gris clair |

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | Non |
|---------------------------|-----|

Matière

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Oui |
|---------------------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Type de verrouillage | Loquet Sans serrure |
| Test au fil incandescent | 850 °C |

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui